

5000 Beam Clamp Kit

FUNKSJONER

C-kanalsystem

Inkluderer bjelkeklemme og kanal





Materiale: Stål
Overflate: Varmegalvanisert

SPESIFIKASJONER

Katalognummer	Artikkelnummer	E-nummer	Lengde (L)	Kanaltype	Stangstørrelse (RS)	Flenstykkelse (FT)	Dreiemoment (TQ)
5300HD	335000	1340718	300mm	E5	10	3 - 30 mm	30 N·m
5400HD	335010	1340719	400mm	E5	10	3 - 30 mm	30 N·m
5500HD	335020	1340720	500mm	E5	10	3 - 30 mm	30 N·m
5600HD	335030	1340721	600mm	E5	10	3 - 30 mm	30 N·m
5800HD	335040	1340722	800mm	E5	10	3 - 30 mm	30 N·m

A	Statisk belastning 1 F1	Statisk belastning 2 F2
100 mm	3500 N	850 N
200 mm	1750 N	400 N
300 mm	1100 N	250 N
400 mm	800 N	200 N
500 mm	700 N	175 N
600 mm	500 N	125 N



ADVARSEL

nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.

Nord-Amerika

+1.800.753.9221

Alternativ 1 –

Kundeservice

Alternativ 2 – Teknisk

støtte

Europa

Nederland:

+31 800-0200135

Frankrike:

+33 800 901 793

Europa

Tyskland:

800 1890272

Andre land:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500

