

510 nVent Riser



510 nVent CADDY EZ-stigerørsklemme er en hurtiglukkende rørklemme som er ideell for støtte av vertikale stålrør der det er plass tilgjengelig. Denne løsningen er klar til bruk og leveres med langhull for enkel montering og har ingen løse deler. Takket være rillene under skruehodet kan montørene enkelt installere EZ-stigerørsklemme med bare ett enkelt verktøy.

FUNKSJONER

Bare ett verktøy er nødvendig for å stramme til på grunn av skruehoder med riller under

I samsvar med den amerikanske føderale spesifikasjonen WW-H-171 (type 8), samt Manufacturers Standardization Society (MSS) SP-58 (type 8)

I samsvar med den amerikanske føderale spesifikasjonen WW-H-171 (type 8), samt Manufacturers Standardization Society (MSS) SP-58 (type 8)

Materiale: Stål
Overflate: Elektrogalvanisert



SPESIFIKASJONER

Table 1/2

Katalognummer	Artikkelnummer	NB/DN	Ytre diameter (OD)	Hullstørrelse (HS)	A	B.
5100800EG	179336	200	219 mm	17 mm	464 mm	51 mm
5101000EG	179337	250	273 mm	17 mm	524 mm	51 mm
5101200EG	179338	300	324 mm	17 mm	569 mm	51 mm

Table 2/2



Katalognummer	Artikkelnummer	Statisk belastning	Sertifiseringer
5100800EG	179336	11100N	cUL, UL
5101000EG	179337	11100N	
5101200EG	179338	12000N	

YTTERLIGERE PRODUKTDETALJER

Klemmen er tilpasset stålrør og bør installeres under en kobling eller skjærvinkel med bolter strammet til anbefalt verdi.

Langhull og bolter kun for rørdimensjoner opptil 12".

DIAGRAMMER



ADVARSEL

nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.

Nord-Amerika

+1.800.753.9221

Alternativ 1 –

Kundeservice

Alternativ 2 – Teknisk

støtte

Europa

Nederland:

+31 800-0200135

Frankrike:

+33 800 901 793

Europa

Tyskland:

800 1890272

Andre land:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



©2026 nVent. Alle nVent-merker og -logoer er eid eller lisensiert av nVent Services GmbH eller dets datterselskaper. Alle andre varemerker eies av de respektive eierne. nVent forbeholder seg retten til å endre spesifikasjonene uten forvarsel.

Dette dokumentet er systemgenerert.

nVent.com/ENDDT

