


6000 Beam Clamp Kit



FUNKSJONER

Fortløpende sveisede kanaler sørger for enkel og problemfri, justerbar festing over hele kanalens lengde

Trykklemmer holder monteringsskinne mellom to lepper slik at den ikke vrir seg

Sikkert og slitebestandig festesystem for kabelrenner, kanaler eller rør

Materiale: Stål
Overflate: Varmegalvanisert

SPESIFIKASJONER

Table 1/2

Katalognummer	Artikkelnummer	E-nummer	Lengde (L)	Avstivertype	Stangstørrelse (RS)	Flenstykkelse (FT)
6300CCHD	330000		300mm	CC (41 x 41 mm)	10	3 - 30 mm
6400AAHD	330110		400mm	AA (83 x 41 mm)	10	3 - 30 mm
6400CCHD	330010	1319754	400mm	CC (41 x 41 mm)	10	3 - 30 mm
6500CCHD	330020		500mm	CC (41 x 41 mm)	10	3 - 30 mm
6600AAHD	330130		600mm	AA (83 x 41 mm)	10	3 - 30 mm
6600CCHD	330030	1319755	600mm	CC (41 x 41 mm)	10	3 - 30 mm
6800AAHD	330140		800mm	AA (83 x 41 mm)	10	3 - 30 mm



Table 2/2

Katalognummer	Artikkelnummer	E-nummer	A	B.	Dreiemoment (TQ)
6300CCHD	330000		26 mm	13 mm	30 N·m
6400AAHD	330110		26 mm	13 mm	30 N·m
6400CCHD	330010	1319754	26 mm	13 mm	30 N·m

Katalognummer	Artikkelnummer	E-nummer	A	B.	Dreiemoment (TQ)
6500CCHD	330020		26 mm	13 mm	30 N·m
6600AAHD	330130		26 mm	13 mm	30 N·m
6600CCHD	330030	1319755	26 mm	13 mm	30 N·m
6800AAHD	330140		26 mm	13 mm	30 N·m

Avstivertype	A	Statisk belastning 1 F1	Statisk belastning 2 F2
CC	200 mm	4000 N	1100 N
	300 mm	3000 N	750 N
	400 mm	2250 N	550 N
	500 mm	1800 N	450 N
	600 mm	1500 N	350 N
AA	200 mm	7000 N	3250 N
	300 mm	7000 N	2250 N
	400 mm	7000 N	1750 N
	500 mm	5500 N	1400 N
	600 mm	4500 N	1150 N

DIAGRAMMER



ADVARSEL

nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmaterieill. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.

Nord-Amerika

+1.800.753.9221

Alternativ 1 –

Kundeservice

Alternativ 2 – Teknisk

støtte

Europa

Nederland:

+31 800-0200135

Frankrike:

+33 800 901 793

Europa

Tyskland:

800 1890272

Andre land:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



©2026 nVent. Alle nVent-merker og -logoer er eid eller lisensiert av nVent Services GmbH eller dets datterselskaper. Alle andre varemerker eies av de respektive eierne. nVent forbeholder seg retten til å endre spesifikasjonene uten forvarsel.

Dette dokumentet er systemgenerert.

