

ABP perforert stropp med avrundet kant, Standard Duty

FUNKSJONER

Hullbånd

Leveres i plastkoffert



SPESIFIKASJONER

Table 1/2

Katalognummer	Artikkelnummer	E-nummer	Materiale	Overflate	Bredde	Lengde
ABP12PG	583920	1319900	Stål	Forhåndsgalvanisert	12 mm	10m
ABP12S4	584020	1319901	Rustfritt stål 304 (EN 1.4301)		12 mm	10m
ABP17PG	583930	3532055	Stål	Forhåndsgalvanisert	17 mm	10m

Table 2/2

Katalognummer	Artikkelnummer	E-nummer	Tykkelse	Hullstørrelse	Statisk belastning
ABP12PG	583920	1319900	0.8 mm	5 mm	560N
ABP12S4	584020	1319901	0.8 mm	5 mm	700N
ABP17PG	583930	3532055	0.8 mm	7 mm	800N

ADVARSEL

nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.

Nord-Amerika

+1.800.753.9221

Alternativ 1 –

Kundeservice

Alternativ 2 – Teknisk

støtte

Europa

Nederland:

+31 800-0200135

Frankrike:

+33 800 901 793

Europa

Tyskland:

800 1890272

Andre land:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



©2026 nVent. Alle nVent-merker og -logoer er eid eller lisensiert av nVent Services GmbH eller dets datterselskaper. Alle andre varemerker eies av de respektive eierne. nVent forbeholder seg retten til å endre spesifikasjonene uten forvarsel.

Dette dokumentet er systemgenerert.

[nVent.com/EN/BDT](https://www.nvent.com/EN/BDT)

