

Justerbar i-Beam adapter



This code-compliant Structural Attachment is part of the nVent CADDY line of innovative rigid bracing system, designed to provide superior performance and meet the highest seismic load requirements. Its innovative design allows quick and easy installation onto a wide range of steel I-Beams. It is ready to use out of the box, eliminating the need for pre-assembly or loose hardware and its snap-off bolts make inspection of seismic sway braces simple.

FUNKSJONER

Ingen løse deler

Montering er ikke nødvendig

Bolthode som kan brytes av muliggjør enkel installasjon og inspeksjon av seismiske pendelstøtter

Tilfredsstiller kravene i NFPA® 13 til seismiske støttekonstruksjoner

FM®-spesifikasjon testet

Overflate: Elektrogalvanisert

Materiale: Stål



SPESIFIKASJONER

Katalognummer	Artikkelnummer	Flenstykkelse (FT)	A	Stangstørrelse 1 (RS1)	Stangstørrelse 2 (RS2)	Høyde (H)	Bredde (W)
CSBS3N	404129	6 - 19 mm	100 - 215 mm	3/8"	1/2"	67 mm	92 mm
CSBS4N	404131	6 - 19 mm	100 - 365 mm	3/8"	1/2"	67 mm	92 mm
CSBS5N	404133	19 - 31 mm	100 - 455 mm	3/8"	1/2"	79 mm	92 mm

YTTERLIGERE PRODUKTDETALJER



Strukturfeste- og vinkelklammer er ikke inkludert.

UL-belastninger				
Delenummer	Strukturefestemontering	Flenstykke	Avstivning Konstruksjonsdel	Nominell last
CSBS3	CSBU1	6 - 8 mm	DN25 - DN50 Sch. 40 NPS	6672 N
		8 - 19 mm		7561 N
	CSBURC12	6 - 19 mm	CSB12CBL	1859 N
			CSB18CBL	3434 N
			CSB36CBL	4893 N
CSBS4	CSBU1	6 - 8 mm	DN25 - DN50 Sch. 40 NPS	6672 N
		8 - 19 mm		7561 N
	CSBURC12	6 - 19 mm	CSB12CBL	1859 N
			CSB18CBL	3434 N
			CSB36CBL	4893 N
CSBS5	CSBU1	19 - 31 mm	DN25 - DN50 Sch. 40 NPS	7561 N
	CSBURC12	19 - 31 mm	CSB12CBL	1859 N
			CSB18CBL	3434 N
			CSB36CBL	4893 N

Delenummer

H
o
r
i
s
o
n
t
a
l
k
a
p
a
s
i
t
e
t
p
e
r
i
n
s
t
a
l
l
a
s
j
o
n
s
v
i
n
k
e
l
f
r
a
v
e
r
t
i
k
a
l

Vinkelrett på struktur	P a r a l l e l t m e d s t r u k t u r
 30°- 44°	4 5 ° - 5 9 °
 SBS3	5 2 4 0 N
 SBS4	5 2 4 0 N
 SBS5	5 4 2 0 N



ADVARSEL

nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.

Nord-Amerika

+1.800.753.9221

Alternativ 1 –

Kundeservice

Alternativ 2 – Teknisk

støtte

Europa

Nederland:

+31 800-0200135

Frankrike:

+33 800 901 793

Europa

Tyskland:

800 1890272

Andre land:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Vår solide portefølje av merkevarer:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE

