


ADK Strut endehette



nVent CADDY ADK Strut Endekapper gir en sikker og rask løsning for håndtering av skarpe kanter på monteringsskiner. ADK-kappene settes enkelt inn i endene av fabrikk- eller feltkuttede monteringsskiner og hjelper til med å forhindre potensielle skader forårsaket av grove kanter på materialendene. I tillegg fungerer denne enkle løsningen med flere typer monteringsskinneprofiler og er tilgjengelig i flere forskjellige farger for å passe individuelle applikasjoner.

FUNKSJONER

Passer i ERISTRUT type A-kanal

Gir to endehetter for ERISTRUT type C-kanal når de tas fra hverandre

Materiale: Polyetylen



SPESIFIKASJONER

Table 1/2

Katalognummer	Artikkelnummer	E-nummer	Farge	Avstivertype	Høyde (H)	Bredde (W)
ADK421	313305	1319726	Blå	A (41 x 41 mm), C (21 x 41 mm)	41.2 mm	41.2 mm
ADK421GY	313308		Grå	A (41 x 41 mm), C (21 x 41 mm)	41.2 mm	41.2 mm

Table 2/2

Katalognummer	Artikkelnummer	E-nummer	A	B.	Tykkelse (T)
ADK421	313305	1319726	20.6 mm	8.5 mm	11.5 mm
ADK421GY	313308		20.6 mm	8.5 mm	11.5 mm



ADVARSEL

nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.

Nord-Amerika

+1.800.753.9221

Alternativ 1 –

Kundeservice

Alternativ 2 – Teknisk

støtte

Europa

Nederland:

+31 800-0200135

Frankrike:

+33 800 901 793

Europa

Tyskland:

800 1890272

Andre land:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500

