

# Vinkelbrakett



## FUNKSJONER

Muliggjør festing av nVent CADDY Speed Link-montasjer, vaier, gjengestag, S-kroker eller kjetting fra betong eller treverk





## SPESIFIKASJONER

Table 1/2

| Katalognummer | Artikkelnumm<br>er | E-<br>nummer | Material<br>e | Overflate               | Hullstørrelse 1<br>(HS1) | Hullstørrelse 2<br>(HS2) |
|---------------|--------------------|--------------|---------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------|
| AB            | 171120             | 1340311      | Stål          | Forhåndsgalvanise<br>rt | 6.3 mm                   | 6.3 mm                   |

Table 2/2

| Katalognummer | Artikkelnummer | E-nummer | Høyde (H) | Lengde (L) | Bredde (W) | Tykkelse (T) | Statisk belastning |
|---------------|----------------|----------|-----------|------------|------------|--------------|--------------------|
| AB            | 171120         | 1340311  | 25.3 mm   | 25.3mm     | 19 mm      | 2.74 mm      | 700N               |



## ADVARSEL

nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på [www.nvent.com](http://www.nvent.com) og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.

### Nord-Amerika

+1.800.753.9221

Alternativ 1 –

Kundeservice

Alternativ 2 – Teknisk

støtte

### Europa

Nederland:

+31 800-0200135

Frankrike:

+33 800 901 793

### Europa

Tyskland:

800 1890272

Andre land:

+31 13 5835404

### APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500

