

APX ekstern vertikal veggbrakett



FUNKSJONER

Sadelfeste for C-profiler og skinner

Komplett med festemidler

SPESIFIKASJONER

Table 1/3

Katalognummer	Artikkelnummer	E-nummer	Materiale	Overflate	Kanaltype	Avstivertype
APXE01EG	584715	1319905	Stål	Elektro galvanisert	E0L, E0, E1	
APXE23EG	584710	1319904	Stål	Elektro galvanisert	E2L, E2, E3	
APXE4STRUTEG	584725	1319906	Stål	Elektro galvanisert	E4	A (41 x 41 mm), C (21 x 41 mm)
APXSTRUTS6	584820	3435936	Rustfritt stål 316 (EN 1.4401)			A (41 x 41 mm), C (21 x 41 mm)



Table 2/3

Katalognummer	Artikkelnummer	E-nummer	Høyde (H)	Bredde (W)	Tykkelse (T)	A
APXE01EG	584715	1319905	114 mm	50 mm	5 mm	31 mm
APXE23EG	584710	1319904	114 mm	50 mm	5 mm	36 mm
APXE4STRUTEG	584725	1319906	144 mm	70 mm	5 mm	43 mm
APXSTRUTS6	584820	3435936	144 mm	70 mm	6 mm	43 mm

Table 3/3

Katalognummer	Artikkelnummer	E-nummer	B.	C.
APXE01EG	584715	1319905	12 mm	19 mm
APXE23EG	584710	1319904	12 mm	19 mm
APXE4STRUTEG	584725	1319906	12 mm	19 mm
APXSTRUTS6	584820	3435936	12 mm	19 mm

DIAGRAMMER



ADVARSEL

nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.

Nord-Amerika

+1.800.753.9221

Alternativ 1 –

Kundeservice

Alternativ 2 – Teknisk

støtte

Europa

Nederland:

+31 800-0200135

Frankrike:

+33 800 901 793

Europa

Tyskland:

800 1890272

Andre land:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500

