

APY ekstern horizontal veggbrakett

FUNKSJONER

Sidemontert sadelfeste for C-profiler og skinner

Komplett med festemidler



SPESIFIKASJONER

Table 1/3

Katalognummer	Artikkelnummer	E-nummer	Materiale	Overflate	Kanaltype	Avstivertype
APYE01EG	584758		Stål	Elektro galvanisert	E0L, E0, E1	
APYE23EG	584740		Stål	Elektro galvanisert	E2L, E2, E3	
APYE4STRUTEG	584751	3532059	Stål	Elektro galvanisert	E4	A (41 x 41 mm), C (21 x 41 mm)
APYSTRUTS6	584840		Rustfritt stål 316 (EN 1.4401)			A (41 x 41 mm), C (21 x 41 mm)


Table 2/3

Katalognummer	Artikkelnummer	E-nummer	Høyde (H)	Bredde (W)	Tykkelse (T)	A
APYE01EG	584758		40 mm	124 mm	5 mm	31 mm
APYE23EG	584740		40 mm	124 mm	5 mm	36 mm
APYE4STRUTEG	584751	3532059	50 mm	144 mm	5 mm	43 mm
APYSTRUTS6	584840		50 mm	144 mm	5 mm	43 mm

Table 3/3

Katalognummer	Artikkelnummer	E-nummer	B.	C.
APYE01EG	584758		12 mm	19 mm
APYE23EG	584740		12 mm	19 mm
APYE4STRUTEG	584751	3532059	12 mm	19 mm
APYSTRUTS6	584840		12 mm	19 mm

DIAGRAMMER



ADVARSEL

nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.

Nord-Amerika

+1.800.753.9221
Alternativ 1 –
Kundeservice
Alternativ 2 – Teknisk
støtte

Europa

Nederland:
+31 800-0200135
Frankrike:
+33 800 901 793

Europa

Tyskland:
800 1890272
Andre land:
+31 13 5835404

APAC

Shanghai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500

