

BC-M Conduit til Beam Clamp



FUNKSJONER

Enkel installasjon på bjelkeflenser

Fjerner sideforskyvning av kabelrør


Kabelrørklips roterer 360 grader

Materiale: Fjærstål
Overflate: NVent CADDY-armering



SPESIFIKASJONER

Katalognummer	Artikkelnummer	E-nummer	Ytre diameter (OD)	Flenstykkelse (FT)	Dreiemoment (TQ)	Statisk belastning	Sertifiseringer
EBC16M	172590	1319453	23.4 - 35 mm	16 mm Max	3 N·m	450N	ITB
EBC20M	172600	1319454	35 - 42 mm	16 mm Max	3 N·m	450N	ITB
EBC24M	172610		42 - 50 mm	16 mm Max	3 N·m	450N	ITB
EBC32M	172620		50 - 60 mm	16 mm Max	3 N·m	450N	ITB
EBC6M	172580		14 - 18 mm	16 mm Max	3 N·m	450N	
EBC812M	160200	1319404	18 - 30 mm	16 mm Max	3 N·m	450N	ITB



ADVARSEL

nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.

Nord-Amerika

+1.800.753.9221

Alternativ 1 –

Kundeservice

Alternativ 2 – Teknisk

støtte

Europa

Nederland:

+31 800-0200135

Frankrike:

+33 800 901 793

Europa

Tyskland:

800 1890272

Andre land:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500

