


Anchor for boltoutvidelse



FUNKSJONER

Slitesterkt boltanker

For sprukket og ikke-sprukket betong

Ved risikovurdering og eksponering av brann, må utførelsen av festeanker være i henhold til Brannsikkerhet klasse R30-R120

Godkjent for bruk ved prosjekter i Jordskjelv -utsatte områder (for borkroner med diameter 8 mm og mer)



SPESIFIKASJONER

Table 1/2


Katalognummer	Artikkelnumm er	E- nummer	Materiale	Overflate	Gjengestørrelse (TS)	Lengde (L)
SABM10010	400410	1305760	Stål	Elektro galvanis ert	M10	90mm
SABM10010S6	401152	1305766	Rustfritt stål 316 (EN 1.4401)		M10	90mm
SABM10050	400411	1305761	Stål	Elektro galvanis ert	M10	135mm
SABM10050S6	401153	1305767	Rustfritt stål 316 (EN 1.4401)		M10	135mm
SABM12015	402170	1305771	Stål	Elektro galvanis ert	M12	110mm
SABM12050	401158	1305770	Stål	Elektro galvanis ert	M12	150mm
SABM16025	402171	1305772	Stål	Elektro galvanis ert	M16	145mm

Katalognummer	Artikkelnummer	E-nummer	Materiale	Overflate	Gjengestørrelse (TS)	Lengde (L)
SABM20030	402446	1305773	Stål	Elektro galvanisert	M20	167mm
SABM8010	400408	1305758	Stål	Elektro galvanisert	M8	75mm
SABM8050	400409	1305759	Stål	Elektro galvanisert	M8	115mm
SABM8050S6	401151	1305765	Rustfritt stål 316 (EN 1.4401)		M8	115mm

Table 2/2

Katalognummer	Artikkelnummer	E-nummer	Kapslingsdybde	A	Borekronediameter
SABM10010	400410	1305760	68 mm	10 mm	10mm
SABM10010S6	401152	1305766	68 mm	10 mm	10mm
SABM10050	400411	1305761	68 mm	55 mm	10mm
SABM10050S6	401153	1305767	68 mm	55 mm	10mm
SABM12015	402170	1305771	80 mm	14 mm	12mm
SABM12050	401158	1305770	80 mm	54 mm	12mm
SABM16025	402171	1305772	97 mm	28 mm	16mm
SABM20030	402446	1305773	114 mm	32 mm	20mm
SABM8010	400408	1305758	55 mm	9 mm	8mm
SABM8050	400409	1305759	55 mm	49 mm	8mm
SABM8050S6	401151	1305765	55 mm	49 mm	8mm

Typisk Aksiell belastning fra ETA-12/0397		
Dele nummer	Oppsprukket betong C20/25	Ikke-Oppsprukket betong C20/25
SABM8010	2.4 kN	3.6 kN
SABM8050	2.4 kN	3.6 kN
SABM10010	4.3 kN	7.6 kN
SABM10050	4.3 kN	7.6 kN
SABM12015	7.6 kN	11.9 kN
SABM12050	7.6 kN	11.9 kN
SABM16025	11.9 kN	16.7 kN
SABM20030	14.3 kN	23.8 kN
SABM8010S6	2.4 kN	4.3 kN
SABM8050S6	2.4 kN	4.3 kN
SABM10010S6	4.3 kN	7.6 kN
SABM10050S6	4.3 kN	7.6 kN



ADVARSEL

nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.

Nord-Amerika

+1.800.753.9221

Alternativ 1 –

Kundeservice

Alternativ 2 – Teknisk

støtte

Europa

Nederland:

+31 800-0200135

Frankrike:

+33 800 901 793

Europa

Tyskland:

800 1890272

Andre land:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500

