

Feste for grenelinjesikringsrør



FUNKSJONER

Kan brukes med 3/8" eller 1/2" (M10 eller M12) gjengestang

Hurtiggrepklemme gjør måling og kutting av gjengestag enklere

Fjerner behovet for å kappe gjengestag iht. nøyaktige dimensjoner

Fungerer med grovkappet gjengestag og fjerner avgrading på rørsiden

Kan installeres med gjengestag over eller under ledningsrøret



Bruddhode hjelper med å sikre korrekt dreiemoment og forenkler inspeksjon

Overflate: Elektrogalvanisert
Materiale: Stål



SPESIFIKASJONER

Katalognummer	Artikkelnummer	NB/DN	Ytre diameter (OD)	Stangstørrelse (RS)	Høyde (H)	Lengde (L)	Bredde (W)
CSBBRP0200EG	404480	50	60.3 mm	10, 12	100.3 mm	68.3mm	22.2 mm
CSBBRP0125EG	404478	32	42.2 mm	10, 12	82.6 mm	50mm	22.2 mm
CSBBRP0100EG	404477	25	33.4 mm	10, 12	73.7 mm	41.4mm	22.2 mm
CSBBRP0150EG	404479	40	48.3 mm	10, 12	88.9 mm	56.1mm	22.2 mm



ADVARSEL

nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.

Nord-Amerika

+1.800.753.9221

Alternativ 1 –

Kundeservice

Alternativ 2 – Teknisk

støtte

Europa

Nederland:

+31 800-0200135

Frankrike:

+33 800 901 793

Europa

Tyskland:

800 1890272

Andre land:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Vår solide portefølje av merkevarer:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE

