


# BSZ-M betongskrue



## FUNKSJONER

Ved risikovurdering og eksponering av brann, må utførelsen av festeanker være i henhold til Brannsikkerhet klasse R30-R120

ETA godkjent for forankring i oppsprukket og ikke oppsprukket betong

Brukes i betong med gjengestag

Avtagbar forankring er ideelt for midlertidig installasjon

Godkjent for bruk ved prosjekter i Jordskjelv -utsatte områder C1

**Materiale:** Stål  
**Overflate:** Elektrogalvanisert



## SPESIFIKASJONER

Table 1/2


| Katalognummer | Artikkelnummer | E-nummer | Skruelengde (L) | Stangstørrelse (RS) | HEX-dimensjon | Borekronediameter |
|---------------|----------------|----------|-----------------|---------------------|---------------|-------------------|
| BSZM6X35EG    | 402690         | 1305785  | 35mm            | 8, 10               | 13mm          | 6mm               |
| BSZM6X55EG    | 402695         |          | 55mm            | 8, 10               | 13mm          | 6mm               |

Table 2/2

| Katalognummer | Artikkelnummer | E-nummer | Borekronediameter | Kapslingsdybde | Dreiemoment (TQ) |
|---------------|----------------|----------|-------------------|----------------|------------------|
| BSZM6X35EG    | 402690         | 1305785  | 6mm               | 35 mm          | 10 N·m           |
| BSZM6X55EG    | 402695         |          | 6mm               | 55 mm          | 10 N·m           |

Typisk Aksiell belastning fra ETA-20/0046

| Dele nummer | Oppsprukket betong C20/25 | Ikke-Oppsprukket betong C20/25 | Standard Innstøpt Dybde |
|-------------|---------------------------|--------------------------------|-------------------------|
| BSZM6X35EG  | 1.81 kN                   | 1.98 kN                        | 35 mm                   |
| BSZM6X55EG  | 4.62 kN                   | 6.61 kN                        | 55 mm                   |



## ADVARSEL

nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på [www.nvent.com](http://www.nvent.com) og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.

### Nord-Amerika

+1.800.753.9221

Alternativ 1 –

Kundeservice

Alternativ 2 – Teknisk

støtte

### Europa

Nederland:

+31 800-0200135

Frankrike:

+33 800 901 793

### Europa

Tyskland:

800 1890272

Andre land:

+31 13 5835404

### APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500

