

BSZ-SU betongskrue



FUNKSJONER

Ved risikovurdering og eksponering av brann, må utførelsen av festeanker være i henhold til Brannsikkerhet klasse R30-R120

ETA godkjent for forankring i oppsprukket og ikke oppsprukket betong

Godkjent for bruk ved prosjekter i Jordskjelv -utsatte områder C1 (alle størrelser)

Godkjent for bruk ved prosjekter i Jordskjelv -utsatte områder C2 (for borkroner med diameter 8 mm og mer)

Avtagbar forankring er ideelt for midlertidig installasjon

Atlantis finish har overlegen korrosjonsbeskyttelse (opptil C3-miljøet i henhold til EN ISO 9223 og 9224)

Atlantis finish er egnet for utendørs installasjon

Materiale: Stål



SPESIFIKASJONER

Table 1/2

Katalognummer	Artikkelnummer	E-nummer	Overflate	Borekronediameter	Borekronediameter	Skruelengde (L)
BSZSU06040ZL	402605	1305774	Atlantis	6mm	6mm	40mm
BSZSU06050ZL	402606	1305775	Atlantis	6mm	6mm	50mm


Katalognummer	Artikkelnummer	E-nummer	Overflate	Borekronediameter	Borekronediameter	Skruelengde (L)
BSZSU08070ZL	402610	1305776	Atlantis	8mm	8mm	70mm
BSZSU10100ZL	402615	1305777	Atlantis	10mm	10mm	100mm
BSZSU10120ZL	402620	1305778	Atlantis	10mm	10mm	120mm
BSZSU12110ZL	402625	1305779	Atlantis	12mm	12mm	110mm
BSZSU06040EG	402635		Elektrogalvaniser	6mm	6mm	40mm
BSZSU06050EG	402640		Elektrogalvaniser	6mm	6mm	50mm
BSZSU08070EG	402645		Elektrogalvaniser	8mm	8mm	70mm
BSZSU10100EG	402650		Elektrogalvaniser	10mm	10mm	100mm
BSZSU10120EG	402658		Elektrogalvaniser	10mm	10mm	120mm
BSZSU12110EG	402663		Elektrogalvaniser	12mm	12mm	110mm

Table 2/2

Katalognummer	Artikkelnummer	E-nummer	Kapslingsdybde	A	Dreiemoment (TQ)	Sertifiseringer
BSZSU06040ZL	402605	1305774	35 mm	5 mm	10 N·m	CE, 20-0046, CE, 20-0494
BSZSU06050ZL	402606	1305775	35 mm	15 mm	10 N·m	CE, 20-0494, CE, 20-0046
BSZSU08070ZL	402610	1305776	65 mm	5 mm	20 N·m	CE, 20-0046, VdS
BSZSU10100ZL	402615	1305777	85 mm	15 mm	30 N·m	VdS, CE, 20-0046
BSZSU10120ZL	402620	1305778	85 mm	35 mm	30 N·m	CE, 20-0046, VdS
BSZSU12110ZL	402625	1305779	105 mm	5 mm		CE, 20-0046, VdS
BSZSU06040EG	402635		35 mm	5 mm	10 N·m	CE, 20-0046, CE, 20-0494
BSZSU06050EG	402640		35 mm	15 mm	10 N·m	CE, 20-0046, CE, 20-0494
BSZSU08070EG	402645		65 mm	5 mm	20 N·m	VdS, CE, 20-0046
BSZSU10100EG	402650		85 mm	15 mm	30 N·m	VdS, CE, 20-0046
BSZSU10120EG	402658		85 mm	35 mm	30 N·m	CE, 20-0046, VdS
BSZSU12110EG	402663		105 mm	5 mm		VdS, CE, 20-0046

Dele nummer	Oppsprukket betong C20/25	Ikke-Oppsprukket betong C20/25	Standard Innstøpt Dybde
BSZSU06040xx	1.81 kN	1.98 kN	35 mm
BSZSU06050xx	1.81 kN	1.98 kN	35 mm
BSZSU08070xx	5.88 kN	8.41 kN	65 mm
BSZSU10100xx	8.99 kN	12.85 kN	85 mm
BSZSU10120xx	8.99 kN	12.85 kN	85 mm
BSZSU12110xx	12.51 kN	17.87 kN	105 mm

DIAGRAMMER



ADVARSEL

nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.

Nord-Amerika

+1.800.753.9221

Alternativ 1 –

Kundeservice

Alternativ 2 – Teknisk

støtte

Europa

Nederland:

+31 800-0200135

Frankrike:

+33 800 901 793

Europa

Tyskland:

800 1890272

Andre land:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500

