

Vinkelbrakett for C-kanal 1-1

FUNKSJONER

Universalt anvendbar for konstruksjon av monteringsystemer



Materiale: Stål
Overflate: Elektrogalvanisert


SPESIFIKASJONER

Table 1/2

Katalognummer	Artikkelnummer	E-nummer	Kanaltype	Vinkel (a)	A	B.
EBS25A090	584660	1319902	E0, E0L, E1	90 °	25 mm	46 mm
EBS35A090	587530	1340672	E2, E2L, E3, E4	90 °	35 mm	46 mm

Table 2/2

Katalognummer	Artikkelnummer	E-nummer	C.	D	Hullstørrelse (HS)
EBS25A090	584660	1319902	4 mm	10.5 mm	10.5 mm
EBS35A090	587530	1340672	4 mm	10.5 mm	10.5 mm



ADVARSEL

nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.

Nord-Amerika

+1.800.753.9221

Alternativ 1 –

Kundeservice

Alternativ 2 – Teknisk

støtte

Europa

Nederland:

+31 800-0200135

Frankrike:

+33 800 901 793

Europa

Tyskland:

800 1890272

Andre land:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500

