

# C-Channel Beam Clamp

## FUNKSJONER

C-kanalsystem





## SPESIFIKASJONER

Table 1/2

| Katalognummer | Artikkelnummer | E-nummer | Materiale | Overflate        | Kanaltype | Flenstykkelse (FT) |
|---------------|----------------|----------|-----------|------------------|-----------|--------------------|
| 5120HD        | 335100         | 1340727  | Stål      | Varmegalvanisert | E5        | 3 - 30 mm          |

Table 2/2

| Katalognummer | Artikkelnummer | E-nummer | A          | Dreiemoment (TQ) |
|---------------|----------------|----------|------------|------------------|
| 5120HD        | 335100         | 1340727  | 50 - 60 mm | 30 N·m           |



## ADVARSEL

nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på [www.nvent.com](http://www.nvent.com) og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.

### Nord-Amerika

+1.800.753.9221

Alternativ 1 –

Kundeservice

Alternativ 2 – Teknisk

støtte

### Europa

Nederland:

+31 800-0200135

Frankrike:

+33 800 901 793

### Europa

Tyskland:

800 1890272

Andre land:

+31 13 5835404

### APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500

