

C-kanal U-formet skive

FUNKSJONER

U-formet skive

For bruk med C-profiler



Materiale: Stål
Overflate: Elektrogalvanisert



SPESIFIKASJONER

Table 1/2

Katalognummer	Artikkelnummer	E-nummer	A	B.	C.	Tykkelse (T)
PLNE010	588250		28 mm	30 mm	15 mm	2 mm
PLNE1208	588260		31 mm	30 mm	13.5 mm	2 mm
PLNE3408	588280		39 mm	30 mm	17.5 mm	3 mm
PLUNI10	588290	1340673	35 mm	30 mm	10 mm	3 mm

Table 2/2

Katalognummer	Artikkelnummer	E-nummer	Hullstørrelse (HS)	Kanaltype
PLNE010	588250		10.5 mm	E0, E0L
PLNE1208	588260		8.5 mm	E0L, E0, E1
PLNE3408	588280		8.5 mm	E2, E3, E4
PLUNI10	588290	1340673	10.5 mm	E1, E2, E2L



ADVARSEL

nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.

Nord-Amerika

+1.800.753.9221

Alternativ 1 –

Kundeservice

Alternativ 2 – Teknisk

støtte

Europa

Nederland:

+31 800-0200135

Frankrike:

+33 800 901 793

Europa

Tyskland:

800 1890272

Andre land:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500

