

Vertikal veggbrakett for C-kanal



FUNKSJONER

For bruk med C-profiler

Komplett med festemidler

Materiale: Stål
Overflate: Elektrogalvanisert

SPESIFIKASJONER

Table 1/2

Katalognummer	Artikkelnummer	Kanaltype	Lengde (L)	A	B.	C.
SHSGE03	584670	E0L, E0, E1, E2, E3	84mm	11 mm	19 mm	40 mm
SHSGE4	584671	E4	84mm	11 mm	18 mm	40 mm

Table 2/2

Katalognummer	Artikkelnummer	D	E
SHSGE03	584670	120 mm	24 mm
SHSGE4	584671	120 mm	30 mm



ADVARSEL

nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.

Nord-Amerika

+1.800.753.9221

Alternativ 1 –

Kundeservice

Alternativ 2 – Teknisk

støtte

Europa

Nederland:

+31 800-0200135

Frankrike:

+33 800 901 793

Europa

Tyskland:

800 1890272

Andre land:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500

