

C-EC-kabel til Strut-klemme



FUNKSJONER

Kabel-/kabelørklamme i ett stykke med beskyttelseskappe

Ingen skruer eller bolter som kan mistes

Krever kun en skrutrekker eller muttertrekker for installasjon

Passer i den åpne siden av en monteringsskinne

Materiale: Stål
Overflate: Varmegalvanisert

SPESIFIKASJONER

Table 1/2

Katalognummer	Artikkelnummer	E-nummer	Ytre diameter (OD)	Bredde (W)	Tykkelse (T)	Dreiemoment (TQ)
C12EC	337600	1341275	8 - 12 mm	20 mm	1.5 mm	2 N·m
C16EC	337610	1341276	12 - 16 mm	20 mm	1.5 mm	2 N·m
C20EC	337620	1341277	16 - 20 mm	20 mm	1.5 mm	2 N·m
C24EC	337630	1341278	20 - 24 mm	20 mm	1.5 mm	2 N·m
C28EC	337640	1341279	24 - 28 mm	20 mm	1.5 mm	2 N·m
C32EC	337650	1341280	28 - 32 mm	25 mm	1.75 mm	2 N·m
C36EC	337660	1341281	32 - 36 mm	25 mm	1.75 mm	2 N·m
C40EC	337670	1341282	36 - 40 mm	25 mm	1.75 mm	2 N·m
C44EC	337680	1341283	40 - 44 mm	25 mm	2 mm	4 N·m
C48EC	337690	1341284	44 - 48 mm	25 mm	2 mm	4 N·m
C52EC	337700	1341285	48 - 52 mm	25 mm	2 mm	4 N·m
C56EC	337710	1341286	52 - 56 mm	25 mm	2 mm	4 N·m

Katalognummer	Artikkelnummer	E-nummer	Ytre diameter (OD)	Bredde (W)	Tykkelse (T)	Dreiemoment (TQ)
C60EC	337720	1341287	56 - 60 mm	30 mm	2.25 mm	4 N·m
C64EC	337730	1341288	60 - 64 mm	30 mm	2.25 mm	4 N·m



Table 2/2


Katalognummer	Artikkelnummer	E-nummer	A	B.
C12EC	337600	1341275	18 mm Min	10 mm Max
C16EC	337610	1341276	18 mm Min	10 mm Max
C20EC	337620	1341277	18 mm Min	10 mm Max
C24EC	337630	1341278	18 mm Min	10 mm Max
C28EC	337640	1341279	18 mm Min	10 mm Max
C32EC	337650	1341280	18 mm Min	10 mm Max
C36EC	337660	1341281	18 mm Min	10 mm Max
C40EC	337670	1341282	18 mm Min	10 mm Max
C44EC	337680	1341283	18 mm Min	10 mm Max
C48EC	337690	1341284	18 mm Min	10 mm Max
C52EC	337700	1341285	18 mm Min	10 mm Max
C56EC	337710	1341286	18 mm Min	10 mm Max
C60EC	337720	1341287	18 mm Min	10 mm Max
C64EC	337730	1341288	18 mm Min	10 mm Max

YTTERLIGERE PRODUKTDETALJER

Skruen er elektrogalvanisert på klemmer med en ytre diameter på maks. 40 mm.

DIAGRAMMER





ADVARSEL

nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.

Nord-Amerika

+1.800.753.9221

Alternativ 1 –

Kundeservice

Alternativ 2 – Teknisk

støtte

Europa

Nederland:

+31 800-0200135

Frankrike:

+33 800 901 793

Europa

Tyskland:

800 1890272

Andre land:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



©2026 nVent. Alle nVent-merker og -logoer er eid eller lisensiert av nVent Services GmbH eller dets datterselskaper. Alle andre varemerker eies av de respektive eierne. nVent forbeholder seg retten til å endre spesifikasjonene uten forvarsel.

Dette dokumentet er systemgenerert.



nVent.com/ENDDT 3