

C-EU enkel kabel til flensklekke



FUNKSJONER

Fester enkel kabelrørføring

Festes til bjelkeflenser, vinkeljern, bærebjelker og andre strukturelle underlag

Materiale: Stål
Overflate: Varmegalvanisert

SPESIFIKASJONER



Katalognummer	Artikkelnummer	E-nummer	Ytre diameter (OD)	Flenstykkelse (FT)	A	Dreiemoment (TQ)
C12EU	337300	1341255	8 - 12 mm	12 mm Max	41 mm Max	2 N·m
C16EU	337310	1341256	12 - 16 mm	12 mm Max	46 mm Max	2 N·m
C20EU	337320	1341257	16 - 20 mm	12 mm Max	50 mm Max	2 N·m
C24EU	337330	1341258	20 - 24 mm	12 mm Max	54 mm Max	2 N·m
C28EU	337340	1341259	24 - 28 mm	12 mm Max	58 mm Max	2 N·m
C32EU	337350	1341260	28 - 32 mm	12 mm Max	63 mm Max	2 N·m
C36EU	337360	1341261	32 - 36 mm	12 mm Max	67 mm Max	2 N·m
C40EU	337370	1341262	36 - 40 mm	12 mm Max	71 mm Max	2 N·m
C44EU	337380	1341263	40 - 44 mm	12 mm Max	81 mm Max	4 N·m
C48EU	337390	1341264	44 - 48 mm	12 mm Max	85 mm Max	4 N·m
C52EU	337400	1341265	48 - 52 mm	12 mm Max	90 mm Max	4 N·m
C56EU	337410	1341266	52 - 56 mm	12 mm Max	94 mm Max	4 N·m

Katalognummer	Artikkelnummer	E-nummer	Ytre diameter(OD)	Flenstykkelse(FT)	A	Dreiemoment(TQ)
C60EU	337420	1341267	56 - 60 mm	12 mm Max	98 mm Max	4 N·m
C64EU	337430	1341268	60 - 64 mm	12 mm Max	102 mm Max	4 N·m

YTTERLIGERE PRODUKTDETALJER

Skruen er elektrogalvanisert på klemmer med en ytre diameter på maks. 40 mm.

DIAGRAMMER



ADVARSEL

nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.

Nord-Amerika

+1.800.753.9221
Alternativ 1 –
Kundeservice
Alternativ 2 – Teknisk
støtte

Europa

Nederland:
+31 800-0200135
Frankrike:
+33 800 901 793

Europa

Tyskland:
800 1890272
Andre land:
+31 13 5835404

APAC

Shanghai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500



©2026 nVent. Alle nVent-merker og -logoer er eid eller lisensiert av nVent Services GmbH eller dets datterselskaper. Alle andre varemerker eies av de respektive eierne. nVent forbeholder seg retten til å endre spesifikasjonene uten forvarsel.

Dette dokumentet er systemgenerert.

nVent.com/C60C64

