

# Kabel til flensklemme



## FUNKSJONER


Feste av lave spenningskabler

Krever kun en hammer for installasjon

**Materiale:** Fjærstål  
**Overflate:** NVent CADDY-armering

## SPESIFIKASJONER

| Katalognummer | Artikkelnummer | E-nummer | Flenstykkelse (FT) | Ytre diameter (OD) | A     |
|---------------|----------------|----------|--------------------|--------------------|-------|
| 2H41012A      | 170460         |          | 2 - 3 mm           | 10.9 - 13 mm       | 25 mm |
| 2H41214A      | 170470         |          | 2 - 3 mm           | 12.4 - 16 mm       | 25 mm |
| 4H241012A     | 170480         |          | 3 - 8 mm           | 10.9 - 13 mm       | 25 mm |
| 4H241214A     | 170630         | 1319435  | 3 - 8 mm           | 12.4 - 16 mm       | 25 mm |



### ADVARSEL

nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på [www.nvent.com](http://www.nvent.com) og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.

#### Nord-Amerika

+1.800.753.9221

Alternativ 1 –

Kundeservice

Alternativ 2 – Teknisk

støtte

#### Europa

Nederland:

+31 800-0200135

Frankrike:

+33 800 901 793

#### Europa

Tyskland:

800 1890272

Andre land:

+31 13 5835404

#### APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500

