

Kabelfeste med flensklekke

FUNKSJONER

Brukes til å feste kabler fra bjelkeflenser

Krever kun en hammer for installasjon

Blir levert med komplett glidelås anordning



SPESIFIKASJONER


Table 1/2

Katalognummer	Artikkelnummer	E-nummer	Materiale	Overflate	Flenstykke (FT)	Kabelstropp
2H4CTBB	170210	1319425	Fjærstål	NVent CADDY-armering	2 - 3 mm	Nylonsvart
2H4CTBW	170170	1319421	Fjærstål	NVent CADDY-armering	2 - 3 mm	Nylonhvit
4H24CTBB	170220	1319426	Fjærstål	NVent CADDY-armering	3 - 8 mm	Nylonsvart
4H24CTBRS1	170280	1319429	Rustfritt stål 301 (EN 1.4310)		3 - 8 mm	Rustfritt stål 302 (EN 1.4324)
4H24CTBW	170180	1319422	Fjærstål	NVent CADDY-armering	3 - 8 mm	Nylonhvit
4H58CTBB	170240	1341047	Fjærstål	NVent CADDY-armering	8 - 14 mm	Nylonsvart
4H58CTBRS1	170300	1319431	Rustfritt stål 301 (EN 1.4310)		8 - 14 mm	Rustfritt stål 302 (EN 1.4324)

Katalognummer	Artikkelnummer	E-nummer	Materiale	Overflate	Flenstykkelse (FT)	Kabelstropp
4H58CTBW	170190	1319423	Fjærstål	NVent CADDY-armering	8 - 14 mm	Nylonhvit
4H912CTBB	170260	1319428	Fjærstål	NVent CADDY-armering	14 - 20 mm	Nylonsvart
4H912CTBRS1	170310	1319432	Rustfritt stål 301 (EN 1.4310)		14 - 20 mm	Rustfritt stål 302 (EN 1.4324)
4H912CTBW	170200	1319424	Fjærstål	NVent CADDY-armering	14 - 20 mm	Nylonhvit

Table 2/2

Katalognummer	Artikkelnummer	E-nummer	Diameter (Ø)	Statisk belastning	Sertifiseringer
2H4CTBB	170210	1319425	10 - 70 mm	150N	ITB
2H4CTBW	170170	1319421	10 - 70 mm	150N	ITB
4H24CTBB	170220	1319426	10 - 70 mm	150N	ITB
4H24CTBRS1	170280	1319429	25 - 51 mm	300N	
4H24CTBW	170180	1319422	10 - 70 mm	150N	ITB
4H58CTBB	170240	1341047	10 - 70 mm	150N	ITB
4H58CTBRS1	170300	1319431	25 - 51 mm	300N	
4H58CTBW	170190	1319423	10 - 70 mm	150N	ITB
4H912CTBB	170260	1319428	10 - 70 mm	150N	ITB
4H912CTBRS1	170310	1319432	25 - 51 mm	300N	
4H912CTBW	170200	1319424	10 - 70 mm	150N	ITB



ADVARSEL

nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.

Nord-Amerika

+1.800.753.9221

Alternativ 1 –

Kundeservice

Alternativ 2 – Teknisk

støtte

Europa

Nederland:

+31 800-0200135

Frankrike:

+33 800 901 793

Europa

Tyskland:

800 1890272

Andre land:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500

