

Kabelholder med flensklemme



FUNKSJONER

Brukes til å feste kabler fra bjelkeflenser

Krever kun en hammer for installasjon



SPESIFIKASJONER



Table 1/2

Katalognummer	Artikkelnumm er	Materiale	Overflate	Flenstykkel se (FT)	A	B.
4H912CT	178540	Fjærstål	NVent CADDY- armering	14 - 20 mm	9 mm	2 mm
4H24CT	178520	Fjærstål	NVent CADDY- armering	3 - 8 mm	9 mm	2 mm
4H24CTR5	191021	Fjærstål	NVent CADDY- armering	3 - 8 mm	9 mm	2 mm
4H1318CT	178545	Fjærstål	NVent CADDY- armering	21 - 28 mm	9 mm	2 mm
4H912CTS1	170700	Rustfritt stål 301 (EN 1.4310)		14 - 20 mm	9 mm	2 mm
4H24CTS1	160500	Rustfritt stål 301 (EN 1.4310)		3 - 8 mm	9 mm	2 mm
4H58CT	178530	Fjærstål	NVent CADDY- armering	8 - 14 mm	9 mm	2 mm

Katalognummer	Artikkelnummer	Materiale	Overflate	Flenstykke (FT)	A	B.
4H912CTSP25	172390	Fjærstål	NVent CADDY-armering	14 - 20 mm	9 mm	2 mm
4H58CTSP25	172360	Fjærstål	NVent CADDY-armering	8 - 14 mm	9 mm	2 mm
4H58CTR5	191022	Fjærstål	NVent CADDY-armering	8 - 14 mm	9 mm	2 mm
2H4CT	178510	Fjærstål	NVent CADDY-armering	2 - 3 mm	9 mm	2 mm
4H912CTR5	191023	Fjærstål	NVent CADDY-armering	14 - 20 mm	9 mm	2 mm
4H58CTS1	170430	Rustfritt stål 301 (EN 1.4310)		8 - 14 mm	9 mm	2 mm

Table 2/2

Katalognummer	Artikkelnummer	Statisk belastning	Sertifiseringer
4H912CT	178540	150N	ITB
4H24CT	178520	150N	ITB
4H24CTR5	191021	150N	
4H1318CT	178545	150N	
4H912CTS1	170700	150N	
4H24CTS1	160500	150N	
4H58CT	178530	150N	ITB
4H912CTSP25	172390	150N	
4H58CTSP25	172360	150N	
4H58CTR5	191022	150N	
2H4CT	178510	150N	ITB
4H912CTR5	191023	150N	
4H58CTS1	170430	150N	



ADVARSEL

nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.

Nord-Amerika

+1.800.753.9221

Alternativ 1 –

Kundeservice

Alternativ 2 – Teknisk

støtte

Europa

Nederland:

+31 800-0200135

Frankrike:

+33 800 901 793

Europa

Tyskland:

800 1890272

Andre land:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Vår solide portefølje av merkevarer:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE

