

Kabelholder med flenssklemme



FUNKSJONER

Brukes til å feste kabler fra bjelkeflenser

Krever kun en hammer for installasjon



SPESIFIKASJONER

Table 1/2



Katalognummer	Artikkelnummer	E-nummer	Materiale	Overflate	Flenstykkelse (FT)	A
2H4CT	178510	1341013	Fjærstål	NVent CADDY-armering	2 - 3 mm	9 mm
4H1318CT	178545		Fjærstål	NVent CADDY-armering	21 - 28 mm	9 mm
4H24CT	178520	1341014	Fjærstål	NVent CADDY-armering	3 - 8 mm	9 mm
4H24CTR5	191021	1319602	Fjærstål	NVent CADDY-armering	3 - 8 mm	9 mm
4H24CTS1	160500		Rustfritt stål 301 (EN 1.4310)		3 - 8 mm	9 mm
4H58CT	178530	1341015	Fjærstål	NVent CADDY-armering	8 - 14 mm	9 mm
4H58CTR5	191022	1319603	Fjærstål	NVent CADDY-armering	8 - 14 mm	9 mm
4H58CTS1	170430	1319433	Rustfritt stål 301 (EN 1.4310)		8 - 14 mm	9 mm

Katalognummer	Artikkelnummer	E-nummer	Materiale	Overflate	Flenstykke (FT)	A
4H58CTSP25	172360	1340913	Fjærstål	NVent CADDY-armering	8 - 14 mm	9 mm
4H912CT	178540	1341016	Fjærstål	NVent CADDY-armering	14 - 20 mm	9 mm
4H912CTR5	191023	1319604	Fjærstål	NVent CADDY-armering	14 - 20 mm	9 mm
4H912CTS1	170700	1319439	Rustfritt stål 301 (EN 1.4310)		14 - 20 mm	9 mm
4H912CTSP25	172390	1340914	Fjærstål	NVent CADDY-armering	14 - 20 mm	9 mm

Table 2/2

Katalognummer	Artikkelnummer	E-nummer	B.	Statisk belastning	Sertifiseringer
2H4CT	178510	1341013	2 mm	150N	ITB
4H1318CT	178545		2 mm	150N	
4H24CT	178520	1341014	2 mm	150N	ITB
4H24CTR5	191021	1319602	2 mm	150N	
4H24CTS1	160500		2 mm	150N	
4H58CT	178530	1341015	2 mm	150N	ITB
4H58CTR5	191022	1319603	2 mm	150N	
4H58CTS1	170430	1319433	2 mm	150N	
4H58CTSP25	172360	1340913	2 mm	150N	
4H912CT	178540	1341016	2 mm	150N	ITB
4H912CTR5	191023	1319604	2 mm	150N	
4H912CTS1	170700	1319439	2 mm	150N	
4H912CTSP25	172390	1340914	2 mm	150N	

DIAGRAMMER



ADVARSEL

nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.

Nord-Amerika

+1.800.753.9221

Alternativ 1 –

Kundeservice

Alternativ 2 – Teknisk

støtte

Europa

Nederland:

+31 800-0200135

Frankrike:

+33 800 901 793

Europa

Tyskland:

800 1890272

Andre land:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500

