

# Kabelbrett til stangklipp



## FUNKSJONER

Fester kabelrenner med en bredde på opptil 100 mm

Økt kapasitet og applikasjonsalternativer ved å kombinere 4Z- og 6Z-produkter i ett forbedret og effektivt tilbud



## SPESIFIKASJONER

Table 1/2


| Katalognummer | Artikkelnumm<br>er | E-<br>nummer | Material<br>e | Overflate                | Stangstørrelse (RS)     | Størrelse på<br>kabel |
|---------------|--------------------|--------------|---------------|--------------------------|-------------------------|-----------------------|
| 4Z34CTS       | 172950             | 1341350      | Fjærstål      | NVent CADDY-<br>armering | M4, M6, M8, M10,<br>M12 | 3.9 - 4.8 mm          |

Table 2/2

| Katalognummer | Artikkelnummer | E-nummer | Flenstykkelse (FT) | A     | X           | Statisk belastning |
|---------------|----------------|----------|--------------------|-------|-------------|--------------------|
| 4Z34CTS       | 172950         | 1341350  | 3.0 - 9.5 mm       | 68 mm | 35 x 6.5 mm | 90N                |

## YTTERLIGERE PRODUKTDETALJER

4Z klipset installert med 3/8" (M10) glatt rund-jern i F2 retningen (se montasjeinstruksjon), med maks. statisk belastning 15 lb (67 N).



### ADVARSEL

nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på [www.nvent.com](http://www.nvent.com) og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.

#### Nord-Amerika

+1.800.753.9221

Alternativ 1 –

Kundeservice

Alternativ 2 – Teknisk

støtte

#### Europa

Nederland:

+31 800-0200135

Frankrike:

+33 800 901 793

#### Europa

Tyskland:

800 1890272

Andre land:

+31 13 5835404

#### APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500

