

Kabel-/konduit-klemme



FUNKSJONER

Fester kabelrør til stang, vaier eller flens

Kan også brukes til fleksible metallrør, armerte kabler, bærbare kabler, kontrollrør og overføringskabler

Tilgjengelig for EMT-, stive, ENT-, IMT-, MC/AC- og aluminiumskabelrør

Installasjonsverktøy er ikke nødvendig

Materiale: Fjærstål
Overflate: NVent CADDY-armering



SPESIFIKASJONER

Katalognummer	Artikkelnummer	E-nummer	Ytre diameter (OD)	Statisk belastning 1 (F1)	Statisk belastning 2 (F2)	Statisk belastning 3 (F3)
K12	170670	1319436	24 mm Max	220N	445N	70N
K16	170680	1319437	30 mm Max	220N	445N	70N
K20	170690	1319438	42 mm Max	220N	445N	100N

YTTERLIGERE PRODUKTDETALJER



Kan kreve dedikert innføringsledning/stag og EC311. Rådfør deg med kommunen.


Kun for horisontal bruk ved installasjon av kabelrør.

Delenummer	Ytre diameter	Stangstørrelse
K12	14 mm - 20 mm	M12
K12	16 mm - 22 mm	M8; M10
K12	18 mm - 24 mm	M4; M10
K16	26 mm - 30 mm	M4; M10
K20	30 mm - 42 mm	M4; M6
K16	22 mm - 24 mm	M12
K16	24 mm - 26 mm	M8; M6
K20	20 mm - 36 mm	M12
K20	25 mm - 38 mm	M8; M6

Delenummer	Ytre diameter	Flenstykkelse
K12	16 mm - 22 mm	3 mm - 7 mm
K12	14 mm - 20 mm	8 mm - 10 mm
K12	12 mm - 19 mm	11 mm - 13 mm
K16	24 mm - 28 mm	3 mm - 7 mm
K16	20 mm - 26 mm	8 mm - 10 mm
K16	19 mm - 24 mm	11 mm - 13 mm
K20	28 mm - 40 mm	3 mm - 7 mm
K20	26 mm - 38 mm	8 mm - 10 mm
K20	21 mm - 35 mm	11 mm - 13 mm

DIAGRAMMER





ADVARSEL

nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.

Nord-Amerika

+1.800.753.9221

Alternativ 1 –

Kundeservice

Alternativ 2 – Teknisk

støtte

Europa

Nederland:

+31 800-0200135

Frankrike:

+33 800 901 793

Europa

Tyskland:

800 1890272

Andre land:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



©2026 nVent. Alle nVent-merker og -logoer er eid eller lisensiert av nVent Services GmbH eller dets datterselskaper. Alle andre varemerker eies av de respektive eierne. nVent forbeholder seg retten til å endre spesifikasjonene uten forvarsel.

Dette dokumentet er systemgenerert.

