

Kabel/tilkobling til kabelklemme



FUNKSJONER

Fester kabler og kabelrør uten å bøye innføringsledning

Raskere installasjon enn tradisjonelle metoder

Materiale: Fjærstål
Overflate: NVent CADDY-armering




SPESIFIKASJONER

Katalognummer	Artikkelnummer	E-nummer	Ytre diameter (OD)	Størrelse på kabel	Hullstørrelse (HS)	Ultimat statisk belastning (F)	Sertifiseringer
PCS1	170880	1319440	11 - 14 mm	2 - 4 mm	6.8 mm	110N	ITB, UL, cUL
PCS2	170881	1319441	15 - 23 mm	2 - 4 mm	6.8 mm	110N	ITB

YTTERLIGERE PRODUKTDETALJER

NEC® 300.11 krever dedikert innføringsledning/stang og EC311.



ADVARSEL

nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.

Nord-Amerika

+1.800.753.9221

Alternativ 1 –

Kundeservice

Alternativ 2 – Teknisk

støtte

Europa

Nederland:

+31 800-0200135

Frankrike:

+33 800 901 793

Europa

Tyskland:

800 1890272

Andre land:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500

