


Utkraver arm med E0 kanal

FUNKSJONER

Perforert, kaldrullet

Sporet bakplate



Materiale: Stål
Overflate: Elektrogalvanisert




SPESIFIKASJONER

Katalognummer	Artikkelnummer	E-nummer	Lengde (L)
CE015H0180EG	599885	3436014	180mm
CE015H0240EG	599890		240mm
CE015H0300EG	599900	1319927	300mm
CE015H0360EG	599905		360mm
CE015H0420EG	599910	3436016	420mm
CE015H0540EG	599920	1319928	540mm
CE015H0660EG	599925		660mm
CE015H0780EG	599930		780mm

Høyde (H): 120 mm
Bredde (W): 40 mm
Tykkelse (T): 1.5 mm
A: 30 mm
B.: 27 mm
C.: 15.5 mm

D:	60 mm
E:	6 mm
X:	11 x 18 mm
Y:	8.5 x 20 mm
Hullstørrelse (HS):	10.5 mm

DIAGRAMMER



ADVARSEL

nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.

Nord-Amerika

+1.800.753.9221
Alternativ 1 –
Kundeservice
Alternativ 2 – Teknisk
støtte

Europa

Nederland:
+31 800-0200135
Frankrike:
+33 800 901 793

Europa

Tyskland:
800 1890272
Andre land:
+31 13 5835404

APAC

Shanghai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500



©2026 nVent. Alle nVent-merker og -logoer er eid eller lisensiert av nVent Services GmbH eller dets datterselskaper. Alle andre varemerker eies av de respektive eierne. nVent forbeholder seg retten til å endre spesifikasjonene uten forvarsel.

Dette dokumentet er systemgenerert.

nVent.com/ENDDT

