


Utkraver arm med E2 kanal



FUNKSJONER

Perforert, kaldrullet

Sporet bakplate

Materiale: Stål
Overflate: Elektrogalvanisert




SPESIFIKASJONER

Katalognummer	Artikkelnummer	E-nummer	Lengde (L)
CE224H0200EG	597500	1340548	200mm
CE224H0300EG	597510	1340549	300mm

Høyde (H): 120 mm
Bredde (W): 40 mm
Tykkelse (T): 2.4 mm
A: 20 mm
B.: 34 mm
C.: 15.5 mm
D: 50 mm
E: 4 mm
X: 11 x 18 mm
Y: 11 x 27 mm
Hullstørrelse (HS): 5 mm

DIAGRAMMER



ADVARSEL

nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.

Nord-Amerika

+1.800.753.9221

Alternativ 1 –

Kundeservice

Alternativ 2 – Teknisk

støtte

Europa

Nederland:

+31 800-0200135

Frankrike:

+33 800 901 793

Europa

Tyskland:

800 1890272

Andre land:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500

