


Kantiliver arm med E4 kanal



FUNKSJONER

Perforert, kaldrullet

Sporet bakplate

Materiale: Stål
Overflate: Elektrogalvanisert




SPESIFIKASJONER

Katalognummer	Artikkelnummer	E-nummer	Lengde (L)
CE420H0200EG	599935		200mm
CE420H0300EG	599950	3436018	300mm
CE420H0350EG	599960		350mm
CE420H0450EG	599970	3436019	450mm
CE420H0550EG	599980	1319930	550mm
CE420H0650EG	599990	1319931	650mm
CE420H0800EG	599995		800mm

Høyde (H): 120 mm
Bredde (W): 40 mm
Tykkelse (T): 2 mm
A: 40 mm
B.: 38 mm
C.: 15.5 mm
D: 50 mm

E: 6 mm
X: 11 x 18 mm
Y: 14 x 27 mm

DIAGRAMMER



ADVARSEL

nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.

Nord-Amerika

+1.800.753.9221
Alternativ 1 –
Kundeservice
Alternativ 2 – Teknisk
støtte

Europa

Nederland:
+31 800-0200135
Frankrike:
+33 800 901 793

Europa

Tyskland:
800 1890272
Andre land:
+31 13 5835404

APAC

Shanghai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500

