

CTRI cantilever arm for kabelbrett



FUNKSJONER

Kabelrennetype

Sveiset på flat monteringsplate



Materiale: Stål
Overflate: Varmegalvanisert



SPESIFIKASJONER

Katalognummer	Artikkelnummer	E-nummer	Lengde (L)	Bredde (W)	Statisk belastning
CTRI120HD	311920	1319725	120mm	50 mm	1500N
CTRI160HD	311925	3435637	170mm	50 mm	1250N
CTRI210HD	311930	1340539	220mm	50 mm	1125N
CTRI260HD	311935	1340540	270mm	50 mm	875N
CTRI310HD	311940	1340541	320mm	50 mm	750N
CTRI410HD	311945	1340542	420mm	50 mm	750N
CTRI510HD	311950	1340543	520mm	50 mm	750N
CTRI810HD	311955	1340544	620mm	50 mm	625N

A: 53.5 mm
B.: 43 mm
C.: 30 mm
D: 6 mm
X: 14 x 27 mm
Tykkelse (T): 1.5 mm



ADVARSEL

nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.

Nord-Amerika

+1.800.753.9221

Alternativ 1 –

Kundeservice

Alternativ 2 – Teknisk

støtte

Europa

Nederland:

+31 800-0200135

Frankrike:

+33 800 901 793

Europa

Tyskland:

800 1890272

Andre land:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500

