

# EB-H Wood Eye Bolt



## SPESIFIKASJONER


Table 1/2

| Katalognummer | Artikkelnummer | E-nummer | Materiale | Overflate          | Skruediameter (Sc) | Skruelengde (L) |
|---------------|----------------|----------|-----------|--------------------|--------------------|-----------------|
| EYEBH6100EG   | 574340         | 3535123  | Stål      | Elektrogalvanisert | 6                  | 100mm           |

Table 2/2

| Katalognummer | Artikkelnummer | E-nummer | A     | Hullstørrelse (HS) |
|---------------|----------------|----------|-------|--------------------|
| EYEBH6100EG   | 574340         | 3535123  | 35 mm | 6.5 mm             |

## DIAGRAMMER



## ADVARSEL

---

nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på [www.nvent.com](http://www.nvent.com) og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.

### Nord-Amerika

+1.800.753.9221

Alternativ 1 –

Kundeservice

Alternativ 2 – Teknisk

støtte

### Europa

Nederland:

+31 800-0200135

Frankrike:

+33 800 901 793

### Europa

Tyskland:

800 1890272

Andre land:

+31 13 5835404

### APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



©2026 nVent. Alle nVent-merker og -logoer er eid eller lisensiert av nVent Services GmbH eller dets datterselskaper. Alle andre varemerker eies av de respektive eierne. nVent forbeholder seg retten til å endre spesifikasjonene uten forvarsel.

Dette dokumentet er systemgenerert.

