

EER-ti/T trapesformet dekk med gjengestang



FUNKSJONER

Fester gjengestag

Gjengeavtrykk for enkel installasjon

Materiale: Fjærstål
Overflate: NVent CADDY-armering



SPESIFIKASJONER

Table 1/2


Katalognummer	Artikkelnummer	E-nummer	Hullstørrelse (HS)	Hulltype	Flenstykkelse (FT)	Borekronediameter
EERTIM10	173140	1319466	10 mm	Gjenget	0.8 - 3 mm	7mm
EERTIM6	173120	1319464	6 mm	Gjenget	0.8 - 3 mm	7mm
EERTIM8	173130	1319465	8 mm	Gjenget	0.8 - 3 mm	7mm

Table 2/2

Katalognummer	Artikkelnummer	E-nummer	Statisk belastning 1 (F1)	Statisk belastning 2 (F2)	Sertifiseringer
EERTIM10	173140	1319466	450N	900N	ITB
EERTIM6	173120	1319464	450N	900N	
EERTIM8	173130	1319465	450N	900N	ITB

YTTERLIGERE PRODUKTDETALJER

Statisk belastning 1 representerer 0,8-2,0 mm flenstykkelse. Statisk Belastning 2 representerer 2,0-3,0 mm flenstykkelse.



ADVARSEL

nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.

Nord-Amerika

+1.800.753.9221

Alternativ 1 –

Kundeservice

Alternativ 2 – Teknisk

støtte

Europa

Nederland:

+31 800-0200135

Frankrike:

+33 800 901 793

Europa

Tyskland:

800 1890272

Andre land:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500

