

EER trapesformet dekkhenger

FUNKSJONER

Fester vaier fra dekke



SPESIFIKASJONER

Table 1/2


Katalognummer	Artikkelnummer	E-nummer	Material	Overflate	Flenstykkelse (FT)	Hullstørrelse (HS)
EER	171470	1341098	Fjærstål	NVent CADDY-armering	0.8 - 3 mm	6.8 mm

Table 2/2

Katalognummer	Artikkelnummer	E-nummer	Borekronediameter	Statisk belastning 1 (F1)	Statisk belastning 2 (F2)
EER	171470	1341098	7mm	450N	900N

YTTERLIGERE PRODUKTDETALJER

Statisk belastning 1 representerer 0,8-2,0 mm flenstykkelse. Statisk Belastning 2 representerer 2,0-3,0 mm flenstykkelse.



ADVARSEL

nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.

Nord-Amerika

+1.800.753.9221

Alternativ 1 –

Kundeservice

Alternativ 2 – Teknisk

støtte

Europa

Nederland:

+31 800-0200135

Frankrike:

+33 800 901 793

Europa

Tyskland:

800 1890272

Andre land:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500

