

2HPS to-hulls rørstropp, 3/8" Rør, 10 DN, 17,2 mm OD

KATALOGNUMMER

008017EG

FUNKSJONER

Rørfeste for lett belastning

Monteres direkte på forsiden av et horisontalt eller vertikalt konstruksjonselement



PRODUKTEGENSKAPER

Artikkelnummer: 400678

Materiale: Stål

Overflate: Forhåndsgalvanisert

Rørstørrelse: 3/8"



NB/DN: 10

Ytre diameter (OD): 17.2 mm

Hullstørrelse (HS): 7 mm

Bredde (W): 20 mm

Tykkelse (T): 1 mm



ADVARSEL

nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.

Nord-Amerika

+1.800.753.9221

Alternativ 1 –

Kundeservice

Alternativ 2 – Teknisk

støtte

Europa

Nederland:

+31 800-0200135

Frankrike:

+33 800 901 793

Europa

Tyskland:

800 1890272

Andre land:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500

