

35RS To-hulls rørbøyle, 350 mm

KATALOGNUMMER

035RS300

FUNKSJONER

Bøyle for bjelkeklammer



PRODUKTEGENSKAPER

Artikkelnummer: 590240

Materiale: Stål

Overflate: Forhåndsgalvanisert

Lengde (L): 350mm

Bredde (W): 25 mm


Flensbredde: 300 mm Max

Stangstørrelse 1 (RS1): 10

Stangstørrelse 2 (RS2): 10

YTTERLIGERE PRODUKTDETALJER

Bøy på stedet og bruk kontramutteren over opphengsstaget for å feste.



ADVARSEL

nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.

Nord-Amerika

+1.800.753.9221

Alternativ 1 –

Kundeservice

Alternativ 2 – Teknisk

støtte

Europa

Nederland:

+31 800-0200135

Frankrike:

+33 800 901 793

Europa

Tyskland:

800 1890272

Andre land:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500

