

38 Oppveid øyehulls-stålstags-oppheng, M10 Stag



KATALOGNUMMER

038M0010EG

FUNKSJONER

Strukturelt festemiddel for å feste opphengsstaget til en konstruksjon

Gir full vertikal stagjustering



PRODUKTEGENSKAPER

Artikkelnummer: 598290

Materiale: Stål

Overflate: Elektrogalvanisert

Stangstørrelse (RS): M10

Rørstørrelse: 100" Max

Hullstørrelse 1 (HS1): 13 mm

Hullstørrelse 2 (HS2): 6.7 mm

Høyde (H): 85 mm

Bredde (W): 29 mm

C.: 30.6 mm

D: 19 mm



Statisk belastning: 1112N

YTTERLIGERE PRODUKTDETALJER

Belastningsindeksen avhenger av trestrukturens styrke.

For 3/8" stag gjennom 2" rør, bruk to modell nr. 43 drivskruer for treverk. For 3/8" stag gjennom 4" rør, bruk en modell nr. 42 1/2" x 3" fransk skrue.

DIAGRAMMER



ADVARSEL

nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.

Nord-Amerika

+1.800.753.9221

Alternativ 1 –

Kundeservice

Alternativ 2 – Teknisk

støtte

Europa

Nederland:

+31 800-0200135

Frankrike:

+33 800 901 793

Europa

Tyskland:

800 1890272

Andre land:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



©2026 nVent. Alle nVent-merker og -logoer er eid eller lisensiert av nVent Services GmbH eller dets datterselskaper. Alle andre varemerker eies av de respektive eierne. nVent forbeholder seg retten til å endre spesifikasjonene uten forvarsel.

Dette dokumentet er systemgenerert.

nVent.com/ENDDT

