

Gjengestang, Stål, HD, M10 Stag, 1 000 mm

KATALOGNUMMER


050M101000HD

FUNKSJONER

Kan kappes etter behov

According to standard DIN 976-1 / ISO 7412

Property Class 4.8



PRODUKTEGENSKAPER

Artikkelnummer: 592615

Materiale: Stål


Overflate: Varmegalvanisert

Kvalitetsklasse: 4.8

Stangstørrelse (RS): M10

Lengde (L): 1000mm

Statisk belastning: 7000N



ADVARSEL

nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.

Nord-Amerika

+1.800.753.9221

Alternativ 1 –

Kundeservice

Alternativ 2 – Teknisk

støtte

Europa

Nederland:

+31 800-0200135

Frankrike:

+33 800 901 793

Europa

Tyskland:

800 1890272

Andre land:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500

