

108 To-hulls stropp for CPVC-rør, 3/4" Rør, 20 DN, 26,9 mm OD

KATALOGNUMMER

1080075EG

FUNKSJONER

Med konisk utvidede kanter for å beskytte rør

Klassifisert for bruk med CPVC-sprinklerrør

Inkluderer monteringsskruer



PRODUKTEGENSKAPER

Artikkelnummer: 597822

Materiale: Stål

Overflate: Forhåndsgalvanisert

Rørstørrelse: 3/4"

NB/DN: 20

Ytre diameter (OD): 26.9 mm



Hullstørrelse (HS): 5.8 mm

A: 82.6 mm

B.: 57.2 mm

C.: 30.2 mm

Avstand til oppheng: 1.65 m Max



ADVARSEL

nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.

Nord-Amerika

+1.800.753.9221

Alternativ 1 –

Kundeservice

Alternativ 2 – Teknisk

støtte

Europa

Nederland:

+31 800-0200135

Frankrike:

+33 800 901 793

Europa

Tyskland:

800 1890272

Andre land:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500

