

# 108 To-hulls stropp for CPVC-rør, 1 1/2" Rør, 40 DN, 48,3 mm OD

## KATALOGNUMMER

**1080150EG**

## FUNKSJONER

Med konisk utvidede kanter for å beskytte rør

Klassifisert for bruk med CPVC-sprinklerrør

Inkluderer monteringsskruer



## PRODUKTEGENSKAPER

Artikkelnummer: 597825

Materiale: Stål

Overflate: Forhåndsgalvanisert

Rørstørrelse: 1 1/2"

NB/DN: 40

Ytre diameter (OD): 48.3 mm



Hullstørrelse (HS): 5.8 mm

A: 112.7 mm

B.: 87.3 mm

C.: 30.2 mm

Avstand til oppheng: 2.1 m Max



## ADVARSEL

nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på [www.nvent.com](http://www.nvent.com) og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.

### Nord-Amerika

+1.800.753.9221

Alternativ 1 –

Kundeservice

Alternativ 2 – Teknisk

støtte

### Europa

Nederland:

+31 800-0200135

Frankrike:

+33 800 901 793

### Europa

Tyskland:

800 1890272

Andre land:

+31 13 5835404

### APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500

