

Standard Løkkeoppheng, 2" rør, DN50, 60,3 mm, M10 stang

KATALOGNUMMER

115M0200EG



115M Løkkeoppheng for standard belastning er ideelt til å henge opp stasjonære, uisolerte rørledninger, inkludert CPVC-rør, sprinkleranlegg. En riflet innsatsmutter bidrar til å forenkle vertikale justeringer og rundskårne kanter på fundamentet (1/2" – 4" størrelser) bidrar til å beskytte rør fra å komme i kontakt med skarpe kanter på opphenget.

FUNKSJONER

Konisk utvidede kanter bidrar til å hindre skarpe flater fra å komme i kontakt med røret (1/2"-4" størrelser)

Påskruingsmutteren holdes på plass, og hjelper med å sikre at løkkeoppheng og påskruingsmutteren er sammen

Anbefales for opphenging av stasjonære uisolerte rørledninger

Laget for å bruke den minste stagstørrelsen som er tillatt for sprinklerrør i følge NFPA®

I samsvar med den amerikanske føderale spesifikasjonen WW-H-171 (type 10), samt Manufacturers Standardization Society (MSS) SP-58 (type 10)



PRODUKTEGENSKAPER

Artikkelnummer: 597910

Materiale: Stål

Overflate: Forhåndsgalvanisert

Rørstørrelse: 2" Min

NB/DN: 50

Ytre diameter (OD): 60.3 mm

Stangstørrelse (RS): M10


A: 108.6 mm

B.: 47.6 mm

C.: 23.9 mm

Ultimat statisk belastning (F): 5000N

DIAGRAMMER



ADVARSEL

nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.

Nord-Amerika

+1.800.753.9221

Alternativ 1 –

Kundeservice

Alternativ 2 – Teknisk

støtte

Europa

Nederland:

+31 800-0200135

Frankrike:

+33 800 901 793

Europa

Tyskland:

800 1890272

Andre land:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



©2026 nVent. Alle nVent-merker og -logoer er eid eller lisensiert av nVent Services GmbH eller dets datterselskaper. Alle andre varemerker eies av de respektive eierne. nVent forbeholder seg retten til å endre spesifikasjonene uten forvarsel.

Dette dokumentet er systemgenerert.

nVent.com/ENDD1

