

122-Ti/T Ståltag til Z vinkel-flensklips, M10 Hull, Gjenget, 2,8 mm Maks Flens



KATALOGNUMMER

122M10TI

FUNKSJONER

Hammerfestet klips kompensere for takåsens vinkel

Gir en metode for å feste stenger til en takås

PRODUKTEGENSKAPER

Artikkelnummer: 175070

Materiale: Fjærstål



Overflate: NVent CADDY-armering

Gjengestørrelse (TS): M10

Flenstykkelser (FT): 2.8 mm Max

B.: 15 mm Min

Statisk belastning: 450N



ADVARSEL

nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.

Nord-Amerika

+1.800.753.9221

Alternativ 1 –

Kundeservice

Alternativ 2 – Teknisk

støtte

Europa

Nederland:

+31 800-0200135

Frankrike:

+33 800 901 793

Europa

Tyskland:

800 1890272

Andre land:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500

