

123-Serie Z vinkel-flensklips, 6,8 mm Hull, 1,5–2,5 mm Flens



KATALOGNUMMER


123

FUNKSJONER

Hammerfestet klips kompensere for takåsens vinkel

Gir en metode for å feste kabelrør eller bokser til en takås

Bunnmontering



PRODUKTEGENSKAPER

Artikkelnummer: 171700

Materiale: Fjærstål


Overflate: NVent CADDY-armering

Hullstørrelse (HS): 6.8 mm

Flenstykkelse (FT): 1.5 - 2.5 mm

B.: 15 mm Min

Statisk belastning: 450N



ADVARSEL

nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.

Nord-Amerika

+1.800.753.9221

Alternativ 1 –

Kundeservice

Alternativ 2 – Teknisk

støtte

Europa

Nederland:

+31 800-0200135

Frankrike:

+33 800 901 793

Europa

Tyskland:

800 1890272

Andre land:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500

