

Press-inn kanalklemmer, 22–30 mm OD, 7 mm Hull, Vanlig



KATALOGNUMMER

12P

FUNKSJONER

Trykk-inn-installasjon av kabelrør

Fjerner behovet for sideforskyvning av kabelrør

Kan brukes for enten vertikale eller horisontale installasjoner

PRODUKTEGENSKAPER

Artikkelnummer: 171150

Materiale: Fjærstål

Overflate: NVent CADDY-armering



Ytre diameter (OD): 22 - 30 mm

Hullstørrelse (HS): 7 mm

Hulltype: Standard

Ultimat statisk belastning 1 (F1): 110N

Ultimat statisk belastning 2 (F2): 65N



ADVARSEL

nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.

Nord-Amerika

+1.800.753.9221

Alternativ 1 –

Kundeservice

Alternativ 2 – Teknisk

støtte

Europa

Nederland:

+31 800-0200135

Frankrike:

+33 800 901 793

Europa

Tyskland:

800 1890272

Andre land:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500

