

EM-P kanal til flensklips, 30–35 mm OD, 14–20 mm Flens



KATALOGNUMMER

16P912

FUNKSJONER

Krever kun en hammer for installasjon

Tilgjengelig for EMT-, stive, IMT- og aluminiumskabelrør

Dreier 360°

PRODUKTEGENSKAPER

Artikkelnummer: 175160

Materiale: Fjærstål


Overflate: NVent CADDY-armering

Ytre diameter (OD): 30 - 35 mm

Flenstykkelse (FT): 14 - 20 mm

Ultimat statisk belastning (F): 110N

Retning: Toppmontering



ADVARSEL

nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.

Nord-Amerika

+1.800.753.9221

Alternativ 1 –

Kundeservice

Alternativ 2 – Teknisk

støtte

Europa

Nederland:

+31 800-0200135

Frankrike:

+33 800 901 793

Europa

Tyskland:

800 1890272

Andre land:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500

