

Bjelkeklemmersett, 400 mm, 11 mm maks flense


KATALOGNUMMER

2400EG

FUNKSJONER

System for lett belastning

Inkluderer klemme og U-kanal



PRODUKTEGENSKAPER

Artikkelnummer: 570180

Materiale: Stål

Overflate: Elektrogalvanisert

Lengde (L): 400mm

A: 25 mm

B.: 25 mm

C.: 65 mm

D: 25 mm

E: 30.5 mm

Statisk belastning 1 (F1): 1700N

Statisk belastning 2 (F2): 490N

Statisk belastning 3 (F3): 340N

Høyde (H): 12 mm

Bredde (W): 25 mm

Tykkelse (T): 2 mm

Flenstykkelse (FT): 11 mm Max

Hullstørrelse (HS): 11 mm


Skruediameter (Sc): 6

Dreiemoment (TQ): 30 N·m

YTTERLIGERE PRODUKTDETALJER

For et trygt grep, må kanalen gå helt til ytterkanten av hver bjelkeklemme.

DIAGRAMMER



ADVARSEL

nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.

Nord-Amerika

+1.800.753.9221

Alternativ 1 –

Kundeservice

Alternativ 2 – Teknisk

støtte

Europa

Nederland:

+31 800-0200135

Frankrike:

+33 800 901 793

Europa

Tyskland:

800 1890272

Andre land:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500

