

EM-M kanal/rør til flensklips, Fjærstål, nVent CADDY Armour, 42–50 mm OD, 3–8 mm Flens



KATALOGNUMMER

24EM24

FUNKSJONER

Fester kabelrør/rør eller kabler fra bjelkeflenser

Fjærlukket klips kan dreies 360°

Krever kun en hammer for installasjon



PRODUKTEGENSKAPER

Artikkelnummer: 171960


Materiale: Fjærstål

Overflate: NVent CADDY-armering

Ytre diameter (OD): 42 - 50 mm

Flenstykkelse (FT): 3 - 8 mm

Statisk belastning: 330N



ADVARSEL

nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.

Nord-Amerika

+1.800.753.9221

Alternativ 1 –

Kundeservice

Alternativ 2 – Teknisk

støtte

Europa

Nederland:

+31 800-0200135

Frankrike:

+33 800 901 793

Europa

Tyskland:

800 1890272

Andre land:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500

