

Kabel til flensklips, 2–3 mm Flens, 12,4–16 mm OD



KATALOGNUMMER

2H41214A

FUNKSJONER

Feste av lave spenningskabler

Krever kun en hammer for installasjon

PRODUKTEGENSKAPER

Artikkelnummer: 170470


Materiale: Fjærstål

Overflate: NVent CADDY-armering

Flenstykkelse (FT): 2 - 3 mm

Ytre diameter (OD): 12.4 - 16 mm

A: 25 mm



ADVARSEL

nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.

Nord-Amerika

+1.800.753.9221

Alternativ 1 –

Kundeservice

Alternativ 2 – Teknisk

støtte

Europa

Nederland:

+31 800-0200135

Frankrike:

+33 800 901 793

Europa

Tyskland:

800 1890272

Andre land:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500

