

Universal bjelkelemmer, gjenget, M8 hull, 18 mm maks flens



KATALOGNUMMER

300M8

FUNKSJONER

Universal bjelkelemme for tykke bjelker

Structural attachment (with infinite adjustment) to top or bottom flange of metal beams to support hanger rod

Including set screw and lock nut



PRODUKTEGENSKAPER

Artikkelnummer: 386810

Materiale: Støpejern

Overflate: Elektrogalvanisert

Hulltype: Gjenget

Gjengestørrelse (TS): M8

Flenstykkelse (FT): 18 mm Max


A: 21 mm

Dreiemoment (TQ): 14 N·m Min

Statisk belastning: 1200N

YTTERLIGERE PRODUKTDETALJER

Settskruen må være strammet og dratt til på skråsiden av I-bjelken.



ADVARSEL

nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.

Nord-Amerika

+1.800.753.9221

Alternativ 1 –

Kundeservice

Alternativ 2 – Teknisk

støtte

Europa

Nederland:

+31 800-0200135

Frankrike:

+33 800 901 793

Europa

Tyskland:

800 1890272

Andre land:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500

