


U-kanal bjelkeklemmer



KATALOGNUMMER

3025EG

FUNKSJONER

For bruk med U-kanaler i 3000-serien

Krever installasjon i par

PRODUKTEGENSKAPER

Artikkelnummer: 570500

Materiale: Stål


Overflate: Elektrogalvanisert

Flenstykkelse (FT): 15 mm Max

A: 40 mm

Skruediameter (Sc): 8

Dreiemoment (TQ): 30 N·m



ADVARSEL

nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.

Nord-Amerika

+1.800.753.9221

Alternativ 1 –

Kundeservice

Alternativ 2 – Teknisk

støtte

Europa

Nederland:

+31 800-0200135

Frankrike:

+33 800 901 793

Europa

Tyskland:

800 1890272

Andre land:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500

